# Llave de espigas regulable recta, ∅ nominal de espiga: 2mm

## Datos de pedido

| | |
|---|---|
| Número de pedido | 628600 2 |
| GTIN | 4020772040482 |
| Clase de artículo | 63Q |

## Descripción

**Ejecución:**
Acero especial, cantos rectificados con precisión, revenido en el tono pavonado; con espiga fija.
**Aplicación:**
Para tuerca de dos agujeros.
**Nota:**
∅ de espiga = ∅ nominal de espiga – 0,1 mm. Campo de tolerancia h12.

## Descripción técnica

| | |
|---|---|
| Separación de pitones regulable a | 7 - 40 mm |
| ∅ nominal de espiga | 2 mm |
| Tipo | 758 |
| Quality Dress | 758 |
| Longitud L | 115 mm |
| acodado | no |
| recta | sí |
| anchura ajustable | sí |
| Tipo de producto | Llave de espigas |