STAHLWILLE

Vaso de 1/4 pulgada para Torx®, Perfil Torx®: E7

Datos de pedido

Número de pedido	631500 E7
GTIN	4018754000968
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:
De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.
Material:
Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.
Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul
Medida de perfil A: 6,2 mm
∅ lado de salida: 9,6 mm
Longitud: 23 mm

Descripción técnica

Perfil Torx®	E7
Longitud	23 mm
Medida de perfil A	6,2 mm
∅ lado de salida	9,6 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Llave de vaso para tornillos TORX®
Material	Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
Tipo de producto	Vaso