STAHLWILLE

# Llave de dos bocas, pulgadas, Tipo: 24

## Datos de pedido

| | |
|---|---|
| Número de pedido | 610120 24 |
| GTIN | 4018754019878 |
| Clase de artículo | 63A |

## Descripción

**Ejecución:**
Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.
**Norma:**
**DIN 3110 / ISO 3318**
**Material:**
Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

## Descripción técnica

| | |
|---|---|
| Anchura de boca máximo b1 | 53 mm |
| altura máxima de boca h | 8,3 mm |
| Anchura de boca máximo b2 | 55 mm |
| Medidas anchos de llave | anglosajona |
| Ancho de llave $_2$ | 1 pul |
| Longitud llave L | 270 mm |
| Ancho de llave $_1$ | 15/16 pul |
| Norma | DIN 3110 |
| Norma | ISO 3318 |
| Posición de la boca 1 | 15 grados |

| | |
|---|---|
| Posición de la boca 2 | 15 grados |
| exento de chispas | no |
| Anchos de llave iguales en ambos lados | no |
| Tipo de producto | Llave |