HOLEX

Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 1/2 pulgada 43 piezas

Datos de pedido

Número de pedido	630100
GTIN	4045197161642
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:
Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123; vasos** según **DIN 3124.**
Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120.**
Aplicación:
Para tornillos / tuercas gs_profil_6kant-einsatz M2 – M20.
Para tornillos con cabeza con hexágono interior gs_profil_6kant M4 – M18.
Material:
Acero al cromovanadio, cromado.
Suministro:
Vaso de 1/4 pulgada de 6 caras: 11 uds. n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
Vaso de 1/2 pulgada de 12 caras: 13 uds. n.º 642120 tam. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
Vasos de punta de1/4 pulgada, de 6 caras: 3 uds. n.º 631720 tam. 3; 4; 5
Vasos de punta de1/2 pulgada, de 6 caras: 5 uds. n.º 643220 tam. 6; 8; 10; 12; 14
Mango transversal 1/4 pulgada: 1 ud. similar a n.° 633029
Mango transversal 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 641320
Mango encajable de 1/4 pulgada: 1 ud. similar a n.° 632829
Prolongaciones 1/4 pulgada: 2 uds. n.º 632420 tam. 50; 150
Prolongaciones 1/2 pulgada: 2 uds. n.º 641020 tam. 130; 255
Articulación cardán de 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 633520
Articulación cardán de 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 641620
Carraca 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 632300
Carraca 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 640220

Almacenamiento en: Caja de chapa de acero
Longitud: 440 mm
Anchura: 266 mm
Altura: 50 mm
Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul
Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 4-13 mm
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 13-32 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-14 mm

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	hexagonal
Perfil de salida	Vaso de 12 caras
Número de piezas	43
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-13 mm
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	13-32 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-14 mm
Embalaje	Caja de chapa de acero
Longitud	440 mm
Anchura	266 mm
Altura	50 mm