HOLEX

Armario de seguridad, Anchura: 1200mm

Datos de pedido

Número de pedido	981105 1200
GTIN	4045197886309
Clase de artículo	96G

Descripción

Ejecución:
Cuerpo exterior de chapa de acero, cuerpo interior de placas con recubrimiento de HPL. Riel de remate para la base de acero fino. Estantes de tablero regulables en altura en intervalos de 64 mm.
En caso de incendio, cierre automático con sistema termomecánico: La puerta se cierra a máx. 50 °C y los canales de entrada y salida de aire se cierran a 70 °C.
Conexión de ventilación a través de tubuladuras DN 80.
Funcionamiento según TRGS 510 (¡permitido también sin salida de aire!).
Conexión de puesta a tierra según TRBS 2153 (prevención de fuentes de ignición).
Cubeta colectora conforme a la Directiva de cubetas de acero (StaWaR, DiBt Berlin.
Pies de nivelado para la compensación de irregularidades del suelo.
Equipado con bombillos DOM (apto para sistemas de cerradura).
Modelo de texto publicitario:
- **Cuerpo exterior de chapa de acero, cuerpo interior de placas con recubrimiento de HPL.**
- **Asiento de estantes regulable en altura a intervalos de 64 mm.**
- **Cierre automático en caso de incendio.**
- **Con conexión a tierra y conexión para el aire de salida.**
- **Con bombillos DOM (apto para sistemas de cerradura).**
- **Provisto de cierre.**

Norma:
DIN EN 14470-1 (Typ 90).
90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).
Isolierung nach DIN 4102.
Lacado:
Gris claro RAL 7035 **por recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Volumen cubeta colectora de fondo	33 l
Profundidad útil	430 mm
Número de estantes	3
Capacidad de carga del estante para estantería	75 kg
Número de chapas perforadas insertadas	1
Altura útil	1700 mm
Profundidad	598 mm
Anchura	1190 mm
Peso	505 kg
Número de cubetas colectoras de fondo	1
Anchura útil	1087 mm
Altura	1935 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	75 kg
Regulación de la altura en el intervalo	64 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Resistencia al fuego	90 min
Tipo de producto	Armario de seguridad