Surtido de pulido de amoladora angular, 27 piezas, ∅ de muela: 125mm

Datos de pedido

Número de pedido	567765 125
GTIN	2050001694263
Clase de artículo	53M

Descripción

Ejecución:
Muelas abrasivas con dorso adhesivo por Cierre por adherencia para el uso en lijadoras angulares.
Aplicación:
Para una superficie de alto brillo en pocas etapas de trabajo.
- **Rectificado previo: muela abrasiva con Cierre por adherencia 359F Multicut.**
- **Rectificado intermedio: muela abrasiva con Cierre por adherencia 237AA Trizact™.**
- **Rectificado final: almohadilla de pulir (fieltro) con Cierre por adherencia, con pasta de pulir.**

Suministro:
Surtido de amoladora angular en una caja de cartón resistente, compuesto de:
10× **359F Hookit™** disco de lijado de corindón con **cierre por adherencia (A)** grano 180.
10 **237AA Trizact™ Hookit™** disco de lijado con cierre por adherencia, grano 600 (A030).
5× **almohadilla de pulir (fieltro) con cierre por adherencia** esponja de pulir roja / blanca con asiento Hookit.
1× **pasta de pulir** (sólida).
1× **plato lijador con cierre por adherencia** ∅ 125 mm (medio).
1× **instrucciones para la aplicación.**

Descripción técnica

∅ de muela	125 mm
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Número de piezas	27
Tipo de producto	Muela abrasiva con Cierre por adherencia