Llave multifuncional TwinKey®

Datos de pedido

Número de pedido	623550
GTIN	4003773074670
Clase de artículo	64D

Descripción

Ejecución:
2 llaves de vaso en cruz de fundición a presión de zinc con puntas cambiables (Phillips y ranura). Ambas llaves están **acopladas mediante imán,** de forma que ocupan poco espacio; cuando están separadas, las llaves y las puntas cambiables están unidas entre sí de forma que no se pueden perder con un cable de alambre de acero fino estable.
Aplicación:
Llave multifuncional para el accionamiento de cerraduras en los sectores de la construcción (calefacción y sanitarios, climatización y ventilación, electrotécnica), el abastecimiento de gas y de agua y sistemas de cierre.
Idóneo para:
Cuadrado de 5; 6–7; 8–9; 10-11 mm,
triángulo de 7–8; 9–10; 11-12 mm,
horquilla de ∅ 3–5 mm, media luna 6 mm,
cuadrado escalonado de 6; 7; 8; 9 mm, ranura en cruz PH2,
ranura de 1,0×7 mm.

Descripción técnica

Longitud total	95 mm

Quality Dress	TwinKey
Perfil de salida	Media luna
Perfil de salida	Llave de vaso cuadrada
Perfil de salida	Llave de paletón doble
Perfil de salida	Destornillador Plano
Perfil de salida	Destornillador cuadrado
Perfil de salida	Llave de vaso triangular
Perfil de salida	Llave de vaso hexagonal
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Tipo de producto	Llave de armario de distribución