HOLEX

Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 33 piezas, Tipo: 12

Datos de pedido

Número de pedido	638017 12
GTIN	4045197219633
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:
Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123; vasos** según **DIN 3124.**
Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120.** Con vasos de 12 caras n.º 642120.
Aplicación:
Para tornillos / tuercas gs_profil_6kant-einsatz M6 – M22 y tornillos con hexágono interior gs_profil_6kant M5 – M18.
Material:
Acero al cromovanadio, cromado.
Suministro:
Insertos para llaves de vaso: 19 uds. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Vasos de punta de 6 caras: 8 uds. n.° 643220 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Mango transversal: 1 ud. 641320
Prolongaciones: 3 uds. n.° 641020 75; 130; 255
Articulación cardán: 1 ud. n.° 641620
Carraca: 1 ud. n.° 640220
Almacenamiento en: Caja de chapa de acero
Longitud: 445 mm
Anchura: 187 mm
Altura: 51 mm
Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 8-34 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal: 4-14 mm

Descripción técnica

Número de piezas	33
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Destornillador hexagonal
Perfil de salida	Vaso de 12 caras
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	8-34 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	4-14 mm
Longitud	445 mm
Anchura	187 mm
Altura	51 mm