GESIPA®

Remachadora manual “NTX”

Datos de pedido

Número de pedido	770205
GTIN	4007081050012
Clase de artículo	74B

Descripción

Ejecución:
Remachadora manual de primera clase, de fundición a presión de aluminio de alta calidad, brazos de las pinzas de acero al CrV forjado. Trabajo cómodo para el usuario gracias a la aplicación de fuerza reducida y la amortiguación de desgarro.
Suministro:
Boquillas 10/18, 10/24, 10/32.

Descripción técnica

Para remaches ciegos de acero y acero fino	2,4 - 5 mm
Peso	575 g
Longitud total	260 mm
Para remaches ciegos de aluminio y cobre	2,4 - 5 mm
Carrera de aparato	8 mm
Tipo de producto	Remachadora manual