Taladradora manual de corona hueca, Tipo: 72710361

Datos de pedido

Número de pedido	075130 72710361
GTIN	4014586876023
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:
Sistema de corona hueca de metal de 2 marchas guiado a mano para un avance de trabajo hasta 6 veces más rápido en el taladrado de corona hueca.
- **Número de revoluciones regulable electrónicamente en continuo.**
- **Asiento para brocas QuickIN PLUS sin herramientas.**
- **Uso con una reducida aplicación de fuerza.**
- **Trabajo seguro gracias al acoplamiento de resbalamiento de par de giro.**
- **Taladrado en acero hasta 80 mm con corona perforadora de MD.**
- **Taladrado en acero / aluminio de hasta 25 / 30 mm con taladradora de corona hueca de MD.**
- **Asiento para brocas QuickIN PLUS sin herramientas.**

Ventaja:
Sistema de corona hueca de metal de 2 marchas.
Suministro:
Incluye portabrocas de sujeción rápida ∅ 3 - 16 mm, empuñadura auxiliar, broca de puntear, aerosol de corte y maleta para herramientas.
Nota:
Encontrará coronas huecas de MD a juego en n.º 075132.
Coronas huecas de MD recubiertas de TiAlN, coronas perforadoras de MD y coronas perforadoras de MD para tubos a petición.
Embalaje: Maleta de transporte
Quality Dress: KBH 25-2U
Consumo de potencia: 1200 W

Intervalo de velocidades 1.ª marcha: 0 - 520 min^{-1}
Intervalo de velocidades 2.ª marcha: 0 - 1600 min^{-1}
∅ de perforación máxima en acero: 25 mm
Portaherramientas forma: QuickIN PLUS

Descripción técnica

Portaherramientas forma	QuickIN PLUS
Quality Dress	KBH 25-2U
Consumo de potencia	1200 W
Intervalo de velocidades 2.ª marcha	0 - 1600 min^{-1}
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s^2
∅ de perforación máxima en acero	25 mm
Intervalo de velocidades 1.ª marcha	0 - 520 min^{-1}
Peso	3,4 kg
Particularidad	Para lugares de trabajo estrechos
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
adecuado para material	Acero
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Taladradora de corona hueca

Accesorios

Corona hueca de MD para KBH25 – 2U ∅ de broca 22 mm	075132 22
Corona hueca de MD para KBH25 – 2U ∅ de broca 16 mm	075132 16
Corona hueca de MD para KBH25 – 2U ∅ de broca 19 mm	075132 19
Corona hueca de MD para KBH25 – 2U ∅ de broca Z/5 mm	075132 Z/5
Corona hueca de MD para KBH25 – 2U ∅ de broca Z/1 mm	075132 Z/1
Corona hueca de MD para KBH25 – 2U ∅ de broca 14 mm	075132 14
Corona hueca de MD para KBH25 – 2U ∅ de broca 23 mm	075132 23

Corona hueca de MD para KBH25 – 2U ∅ de broca 15 mm	075132 15
Corona hueca de MD para KBH25 – 2U ∅ de broca 21 mm	075132 21
Corona hueca de MD para KBH25 – 2U ∅ de broca 17 mm	075132 17
Broca de centrar	075133
Corona hueca de MD para KBH25 – 2U ∅ de broca 25 mm	075132 25
Corona hueca de MD para KBH25 – 2U ∅ de broca 18 mm	075132 18
Corona hueca de MD para KBH25 – 2U ∅ de broca 24 mm	075132 24
Corona hueca de MD para KBH25 – 2U ∅ de broca 20 mm	075132 20