Nilfisk

Aspirador en seco y en mojado ATTIX, Denominación del fabricante: 44-2LICM

Datos de pedido

Número de pedido	078541 44-2LICM
GTIN	5711145271693
Clase de artículo	07C

Descripción

Ejecución:
Aspiradores **en mojado / en seco** robustos y potentes con sistema de conexión de manguera flexible (MultiFit) para solucionar las tareas de limpieza profesionales. **Grado de separación > 99,9 %.**

- **Aspirador industrial extremadamente silencioso con depósito de 42 l, filtro plegado plano lavable apropiado para la aspiración de polvo fino.**

Sistema de limpieza de filtro

- **InfiniClean completamente automático.**
- **Arranque suave, regulación de la velocidad de giro.**
- **Toma de corriente con mecanismo de puesta en marcha automático, antiestático.**

Suministro:
Incluye manguera de aspiración, tubo de mano curvado (no 560 - 21XC), filtro húmedo y cartucho filtrante lavable (PET), soportes para manguera y cables. Incluye filtro plegado plano lavable de PTFE clase M, **manguera de aspiración antiestática** ∅ 32 mm, tubos alargadores de acero fino D 36 (3 × 350 mm), tubo de mano curvado de acero fino, placa adaptadora para caja de herramientas, boquilla de suelo industrial 400 mm, boquilla universal, pincel aspirador, boquilla de juntas, adaptador de herramientas antiestático, asa de trolley para el transporte cómodo y el almacenamiento seguro.
Nota:

Otros aspiradores de seguridad para todas las clases de peligro (polvos perjudiciales para la salud o explosivos) suministrables a petición (clase L, M, H).

Descripción técnica

Consumo de potencia	1400 W
Limpieza de filtro	InfiniClean™ totalmente automática
Longitud de cable	7,5 m
Longitud	565 mm
Nivel sonoro de funcionamiento	60 dB(A)
Quality Dress	44-2LICM
Idoneidad para polvo fino	sí
Volumen de depósito	42 l
Peso	17,5 kg
Altura	650 mm
Vacío	250 mbar
Número de turbinas	1
Sistema antiestático	sí
Longitud de la manguera de aspiración	4 m
Grado de separación	99,9 %
Anchura	385 mm
Sistema automático de conexión	sí
Clase de polvo – aspirador	L
∅ tubo flexible	32 mm
Caudal de aire	75 l/s
Particularidad	Aspirador para polvo fino
Sistema de filtros	Elemento filtrante plegado plano PTFE
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Aspirador en seco y en húmedo

Accesorios

Boquilla para juntas Denominación del fabricante 7102	078547 7102
Juego de taller Denominación del fabricante ATTIX5	078543 ATTIX5
Juego de bolsas filtrantes5 piezas Adecuado para tipo de aspirador 44	078549 44
Boquilla tubular oblicua de goma Denominación del fabricante 7868	078546 7868
Filtros de recambio Adecuado para tipo de aspirador 44	078548 44
Tubo de prolongación de acero fino Denominación del fabricante 8074	078556 8074
Juego de manguera para la aspiración de virutas Denominación del fabricante DN50	078545 DN50
Boquilla de suelo, 400 mm de ancho Denominación del fabricante 3666	078555 3666