Herramienta de engarce hidráulica con batería, Tipo: M18HCCT

Datos de pedido

Número de pedido	078254 M18HCCT
GTIN	4002395138821
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:
Herramienta de engarce hidráulica, compacta, apta para el procesamiento de terminales de cable y conectores de 16 mm^2 a 300 mm^2.

- **Herramienta de compresión hidráulica con batería FORCE LOGIC™ de 53 kN, establece uniones a presión en menos de 3 s.**
- **Equilibrio óptimo gracias al probado mando monomanual.**
- **Diseño In-Line y cabezal rotatorio en 350°, ideal para trabajos en puntos de difícil acceso.**
- **Compatible con ONE KEY™. Posibilidad de transmisión de datos vía Bluetooth para informes de aparatos.**
- **PFM (Predictive Force Monitoring). Adaptación automática de la presión de prensado sobre el conector, garantía de la presión de prensado óptima en cualquier proceso de compresión y visualización de la presión completa con luz verde.**
- **Fiabilidad a largo plazo. Intervalo de mantenimiento tras 30 000 compresiones.**
- **Asiento universal para todos los insertos de prensado en U usuales.**

Suministro:
Cargador M12-18C, maleta de transporte.

Descripción técnica

Tiempo de engarce	<3 s
Peso incluida batería	3,7 kg
Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2 Ah
Fuerza de punzonado	53 kN
Sección transversal máx. cobre	300 mm^2
Sección transversal máx. aluminio	150 mm^2
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Conexión de app	OneKey
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	1
Quality Dress	M18HCCT-201C
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Alicate de engarce

Accesorios

Inserto de herramienta de compresiónEstándar Sección transversal 95 mm2	078285 95
Inserto de herramienta de compresiónEstándar Sección transversal 120 mm2	078285 120
Inserto de herramienta de compresiónDIN CU Sección transversal 150 mm2	078286 150
Inserto de herramienta de compresiónDIN CU Sección transversal 240 mm2	078286 240
Inserto de herramienta de compresiónDIN CU Sección transversal 185 mm2	078286 185
Inserto de herramienta de compresiónDIN CU Sección transversal 300 mm2	078286 300
Inserto de herramienta de compresiónDIN CU Sección transversal 16 mm2	078286 16

Inserto de herramienta de compresiónDIN CU Sección transversal 35 mm2	078286 35
Inserto de herramienta de compresiónEstándar Sección transversal 70 mm2	078285 70
Sistema de iones de litio M18B2 Tipo de batería MB18	073827 MB18
Inserto de herramienta de compresiónEstándar Sección transversal 240 mm2	078285 240
Inserto de herramienta de compresiónDIN CU Sección transversal 25 mm2	078286 25
Inserto de herramienta de compresiónEstándar Sección transversal 16 mm2	078285 16
Inserto de herramienta de compresiónDIN CU Sección transversal 50 mm2	078286 50
Inserto de herramienta de compresiónDIN CU Sección transversal 120 mm2	078286 120
Inserto de herramienta de compresiónEstándar Sección transversal 50 mm2	078285 50
Inserto de herramienta de compresiónEstándar Sección transversal 35 mm2	078285 35
Inserto de herramienta de compresiónEstándar Sección transversal 25 mm2	078285 25
Inserto de herramienta de compresiónEstándar Sección transversal 185 mm2	078285 185
Inserto de herramienta de compresiónDIN CU Sección transversal 70 mm2	078286 70
Inserto de herramienta de compresiónEstándar Sección transversal 150 mm2	078285 150
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Inserto de herramienta de compresiónEstándar Sección transversal 300 mm2	078285 300
Inserto de herramienta de compresiónDIN CU Sección transversal 95 mm2	078286 95