Garant

Tenaza de prensado para enchufes coaxiales, para cable coaxial tipo: RG58/71

Datos de pedido

Número de pedido	729821 RG58/71
GTIN	4045197891099
Clase de artículo	71B

Descripción

Ejecución:
Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Brazos con cubiertas de plástico en los mangos. Alcance exacto de las fuerzas de apriete definidas mediante bloqueo forzado integrado. Para la compresión de conectores enchufables BNC y TNC.
GARANT: De acero especial de alta resistencia. Las piezas sometidas a alta solicitación están bonificadas especialmente. Superficie pavonada. Mangos ergonómicos, configurados óptimamente, con protección contra deslizamiento.
Adecuada para cable del tipo RG: 58; 59; 62; 71
Longitud total: 225 mm

Descripción técnica

Adecuada para cable del tipo RG	58; 59; 62; 71
Longitud total	225 mm
Tipo de producto	Alicate de engarce

Accesorios

Juego de muelles de recambio 2 piezas	729711