LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Cepillo de copa Alambre INOX 0,35 mm, ∅ del cepillo D1× rosca M: 65XM14mm

Datos de pedido

Número de pedido	572210 65XM14
GTIN	4017359006504
Clase de artículo	57L

Descripción

Ejecución:
Alambre liso, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**
Aplicación:
Especial para el alojamiento en lijadoras angulares.
Con **rosca interior M14.**

Descripción técnica

∅ del cepillo D_1	65 mm
Longitud de guarnición H_1	20 mm
Grosor de las cerdas	0,35 mm
Velocidad de giro máxima	12500 min^{-1}
Anillo de apoyo de seguridad	no
Rosca M	M14

Material dotación	Alambre INOX
Tipo de producto	Cepillo de copa