HOLEX

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 12mm

Datos de pedido

Número de pedido	642120 12
GTIN	4045197164056
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:
De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120.**
Norma:
DIN 3124
Material:
Acero al cromovanadio, cromado.
Nota:
Insertos para llaves de vaso de 12 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas (GARANT: n.° 642132; HOLEX: n.º 642122).

Descripción técnica

∅ lado de salida	17,9 mm
Ancho de llave	12 mm
Longitud	38 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Norma	DIN 3124

Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Vaso