Garant

Carros de taller telescópicos, Cantidad de cubetas: 3

Datos de pedido

Número de pedido	914500 3
GTIN	4045197892058
Clase de artículo	9GT

Descripción

Ejecución:
El carro de taller telescópico está construido de chapa de acero embutida, estable, con cubeta de fondo espaciosa, 2 compartimentos y tapa con reborde contra caída por rodadura todo alrededor y soporte de X-ABS insertado.
Dos tubos telescópicos con muelles de gas integrados (20 kg de fuerza elástica cada uno) sirven de apoyo para la apertura y el cierre del carro. Al cerrarse, los tubos telescópicos se deslizan unos dentro de otros, gracias a lo cual no sobresale ninguna pieza una vez está cerrado el carro. Con manija abatible para tirar y empujar.
Con cierre central por medio de **cerradura de pasador cilíndrico**. Con ruedas de rodadura provistas de rodamientos de rodillos (2 orientables con freno de bloqueo, 2 fijas).
Suministro:
Incluido material separador. 6 regletas separadoras 365 mm, 1 regleta separadora 435 mm, 1 regleta separadora para cubeta de fondo.
Lacado:
De dos colores, **por recubrimiento de polvo,** plata combinado con azul acero RAL 7016.

Descripción técnica

Altura abierto	935 mm
Estante con bandeja anchura útil	435 mm
Estante con bandeja profundidad útil	330 mm
Capacidad de carga por tapa / estante con bandeja	20 kg
Capacidad de carga cubeta de fondo	40 kg
Altura cerrado	520 mm
Peso	24,4 kg
Profundidad	365 mm
Anchura	670 mm
Número cubetas	3
Cerradura de pasador cilíndrico	Bombillo modular
Tipo de producto	Carros de taller

Accesorios

Casquillo de la cerradura 225-010-43 sin bombillo	914208