Garant

Carro de taller con 6 cajones, Cantidad de cajones: 6

Datos de pedido

Número de pedido	914510 6
GTIN	4045197892072
Clase de artículo	9GT

Descripción

Ejecución:
La carcasa de chapa de acero estable del carro de taller está dotada de paredes laterales perforadas para el asiento de accesorios. Parte interior de los cajones con regletas ranuradas para la subdivisión. El desbloqueo de los cajones se realiza mediante un asa de desbloqueo integrada en el tirador. Cajones cerrables centralmente por medio de **cerradura de pasador cilíndrico**. Con ruedas de rodadura provistas de rodamientos de rodillos (2 orientables con freno de bloqueo, 2 fijas).
Bandeja de acero con soporte X-ABS insertado.
Mango sólido y ergonómico de PP reforzado por fibra de vidrio.
Colocación:
Altura frontal de cajón: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm
Suministro:
Incluido material separador. 4 chapas separadoras para cajón de 60 mm, 3 chapas separadoras para cajón de 120 mm.
Lacado:
De dos colores, **por recubrimiento de polvo,** plata combinado con azul acero RAL 7016.

Descripción técnica

Peso	45 kg
Anchura	660 mm
Cajón profundidad útil	300 mm
Cantidad de cajones	6
Altura	950 mm
Profundidad	380 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	30 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	75 %
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	Bombillo modular
Tipo de producto	Carros de taller

Accesorios

Casquillo de la cerradura 225-010-43 sin bombillo	914208