FlexiScope 2 y 3 sonda para empuñadura de cámara, visión lateral, ∅ 1,6 mm, Longitud de sonda: 150mm

Datos de pedido

Número de pedido	492886 150
GTIN	2050001957115
Clase de artículo	49C

Descripción

Idóneo para :
FlexiVision 100 con empuñadura de cámara FlexiScope 3 n.º 492864.
Partes opcionales:
Tubos protectores a petición.
Dirección visual: 90 grados
Ángulo de abertura: 75 grados

Descripción técnica

Longitud de sonda	150 mm
Ángulo de abertura	75 grados
Dirección visual	90 grados
∅ sonda	1,6 mm
Atributo del nombre de producto	∅ 1,6 mm
Tipo de producto	Sonda

Accesorios

Microendoscopio rígido Longitud del trabajo (sin objetivo) (sin objetivo) 95 mm	492746 95
Endoscopio rígido Longitud del trabajo (sin objetivo) 145 mm	492734 145
Microendoscopio rígido Longitud del trabajo (sin objetivo) (sin objetivo) 185 mm	492746 185
Microendoscopio flexible Longitud del trabajo (sin objetivo) 500 mm	492758 500
Endoscopio rígido Longitud del trabajo (sin objetivo) 355 mm	492738 355
Microendoscopio flexible Longitud del trabajo (sin objetivo) 500 mm	492756 500
Endoscopio rígido Longitud del trabajo (sin objetivo) 250 mm	492736 250
Endoscopio rígido Longitud del trabajo (sin objetivo) 250 mm	492738 250
Fuente de luz fría LED Tipo FX4000	492860 FX4000
Endoscopio rígido Longitud del trabajo (sin objetivo) 355 mm	492736 355
Microendoscopio rígido Longitud del trabajo (sin objetivo) 160 mm	492744 160
Microendoscopio rígido Longitud del trabajo (sin objetivo) 95 mm	492744 95
Fuente luminosa LED	492846
Endoscopio rígido Longitud del trabajo (sin objetivo) 270 mm	492734 270
Microendoscopio flexible Longitud del trabajo (sin objetivo) 500 mm	492754 500