INNOVATEST

Máquina de ensayo de dureza Rockwell NEXUS, Tipo: 605RS

Datos de pedido

Número de pedido	495073 605RS
GTIN	2050001957269
Clase de artículo	49G

Descripción

Ejecución:
Máquina para ensayos de dureza Rockwell con un nivel de precisión muy bueno. Bastidor de máquina rígido, también para el uso en el entorno duro del taller.
Amplia pantalla táctil industrial de color de 6,5". Activación de la carga de prueba a través de la pantalla táctil con control electrónico del tiempo de mantenimiento. Aplicación de la carga de prueba en el circuito de regulación cerrado **(célula de carga, sistema de circuito cerrado).**
Sistema electrónico de indicación y control integrado con manejo por panel táctil.
Norma:
DIN EN ISO 6508 und ASTM E-18, ISO 2039/1.
Suministro:
Equipamiento básico listo para funcionar: mesa de apoyo plana ∅ = 150 mm. Soporte de prisma de ∅ = 60 mm, cono Rockwell 120°, soporte de bola Rockwell de 1/16 pulgada incluido certificado de comprobación ISO ASTM.
Nota:
El envío y el embalaje de expedición serán facturados por separado. Calibración DAkkS opcionalmente posible en el lugar de emplazamiento.
Calibración: Precio a petición
Lectura: 1 HR
Display: Pantalla táctil de 6,5 pulgadas
Procedimiento de ensayo: Rockwell / Super-Rockwell

Interfaz: USB-2
Escalas Rockwell: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y
Manejo: motorizado

Descripción técnica

Carga previa fuerza de ensayo	3 / 10 kg
Peso	82 kg
Anchura máxima de la muestra	250 mm
Quality Dress	NEXUS 610RS
Manejo	motorizado
Lectura	1 HR
Procedimiento de ensayo	Rockwell / Super-Rockwell
Interfaz	USB-2
Alimentación eléctrica	220 – 240 V / 50 Hz
Altura	855 mm
Anchura	250 mm
Altura máxima de la muestra	165 mm
Display	Pantalla táctil de 6,5 pulgadas
Carga principal fuerza de ensayo	15; 30; 45; 60; 100; 150 kg
Escalas Rockwell	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y
Longitud	505 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Máquina de ensayo de dureza Rockwell