PB SWISS TOOLS

Llave acodada hexagonal, larga con recubrimiento de polvo, Hexágono: 2,5mm

Datos de pedido

Número de pedido	627140 2,5
GTIN	7610733200337
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:
Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de **30°**.
Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie niquelada, cromada y con **recubrimiento de polvo**. Cantos ligeramente rotos.
Ventaja:
Localización rápida del destornillador adecuado gracias a la codificación de color llamativa.

Descripción técnica

Longitud de los lados	113×21 mm
Superficie	con recubrimiento de polvo
Hexágono	2,5 mm
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

627255 9

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9