# Alicate de corte lateral de modelo resistente, de alto rendimiento, TwinForce®, pulido, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 180mm

## Datos de pedido

| | |
|---|---|
| Número de pedido | 723180 180 |
| GTIN | 4003773074779 |
| Clase de artículo | 73F |

## Descripción

**Ejecución:**
Cabeza resistente, filos templados por inducción (aprox. 64 HCR); articulación superpuesta con construcción de articulación doble excéntrica.
Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con cubiertas de varios componentes.
**Ventaja:**
**Alicate de corte lateral de modelo fuerte, de alto nivel, con aplicación de fuerza inferior en un 50 %**con respecto a los alicates de corte lateral de modelo fuerte convencionales del mismo tamaño. El corte desplazado hacia atrás reduce la aplicación de fuerza.
**Norma:**
**DIN ISO 5749**
**Material:**
Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

## Descripción técnica

| | |
|---|---|
| Longitud total | 180 mm |
| Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ∅ | 5,5 mm |
| Rendimiento de corte alambre duro hasta ∅ | 3,2 mm |
| Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ∅ | 3 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Mango | Funda de varios componentes |

| | |
|---|---|
| Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida |
| Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | sí |
| con muelle de abertura conmutable | no |
| Tipo de producto | Alicate cortante |