Brocas de metal duro de aplicación múltiple, ∅ de broca: 8mm

Datos de pedido

Número de pedido	787040 8
GTIN	9002740008163
Clase de artículo	76G

Descripción

Ejecución:
Placa de metal duro diamantada por todos los lados, con **filos superduros extraordinariamente agudos.** Perfil escalonado cuádruple patentado para salida rápida del polvo de taladrado.
Aplicación:
Taladrado rotativo preciso en losas, mampostería y hormigón, metal, madera y plásticos.
Nota:
¡Atención! Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)

Descripción técnica

Longitud de espiral	80 mm
∅ de broca	8 mm
Longitud total	120 mm
Número de filos Z	2
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Sin taladrado percutor
Mango	Mango cilíndrico
Tipo de producto	Broca de aplicación múltiple