HOLEX

Alicates de engarce, Tipo: 6F

Datos de pedido

Número de pedido	729700 6F
GTIN	4045197166708
Clase de artículo	72B

Descripción

Ejecución:
Cuerpo de alicate de acero plano con mordazas configuradas para las compresiones más diversas (ver tabla). Cortador con rosca para pernos M2,6 – M5. Pelacables 0,75 – 6 mm^2. Alicate pintado de negro, brazos con cubiertas de los mangos de plástico. Para pelar, cortar, comprimir, etc., preferentemente en el sector de reparaciones.
Longitud total: 230 mm
Para sección transversal de los conductores: 1,5 – 2,5 mm^2

Descripción técnica

Para sección transversal de los conductores	1,5 – 2,5 mm^2
Longitud total	230 mm
Tipo de producto	Alicate de engarce