HOLEX

Alicates de engarce, Tipo: 6IS

Datos de pedido

Número de pedido	729720 6IS
GTIN	4045197166753
Clase de artículo	72B

Descripción

Ejecución:
Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.
Ejecución económica. F48/63, con asiento para lengüetas para terminales incluido.
Longitud total: 230 mm
Para sección transversal de los conductores: 0,5 - 6 mm^2

Descripción técnica

Longitud total	230 mm
Para sección transversal de los conductores	0,5 - 6 mm^2
Tipo de producto	Alicate de engarce

Accesorios

Par de insertos de prensado Tipo 6IS	729730 6IS
Juego de muelles para tenazas de prensado 2 piezas	729142
Juego de engarce a presión para terminales de cable, enchufes y conectores incluido alicate de engarce	729725