Garant

Inserto de agarre, Tipo: 7

Datos de pedido

Número de pedido	361160 7
GTIN	2050001919250
Clase de artículo	34A

Descripción

Aplicación:
Inserto de agarre con puntas, p. ej., para la sujeción de piezas brutas. Inserto de sujeción liso con revestimiento, p. ej. para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas. Inserto de agarre redondo con puntas para perforaciones próximas al borde y para proporcionar espacio libre adicional bajo la pieza.
Para piezas de trabajo con un radio grande o biselado entre 3 y 8 mm. Para piezas de trabajo con un radio grande o biselado entre 3 y 8 mm.
Idóneo para:
Boca intercambiable de agarre n.º 361128 – 361129.
Mordazas Allmatic n.° 361206 – 361354. Mordazas intercambiables GARANT Xpent n.° 361128 y 361129. Mordaza intercambiable GARANT Xtric 363038 125.

Descripción técnica

Altura	8 mm
Ejecución	redondo
Tipo de producto	Inserto de agarre