Surtido de destornilladores de precisión, Número de piezas: 7

Datos de pedido

Número de pedido	669600 7
GTIN	7610733089055
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:
Mango de destornillador fino de plástico fácil de agarrar con cabezal de centrado giratorio, dispositivo de apriete con tuerca de unión para fijar las puntas en la longitud deseada (varillas telescópicas). **Varillas** de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Máxima precisión dimensional de los filos. Superficie niquelada y cromada, filos negros. Entrega en estuche enrollable de plástico.
Contenido:
Mango telescópico de plástico: 1 ud.
2 varillas para Torx® n.º 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9
2 varillas para hexágono interior n.º 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 varillas para ranura / Phillips n.º 669605: 2 × 0,3 / 00; 2,5 × 0,4 / 0

Descripción técnica

Número de piezas	7
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador hexagonal

Perfil de salida	Destornillador Plano
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Varilla para tornillos de ranura Phillips Tipo 2	669605 2
Varilla para tornillos Pozidriv Tipo 1	669608 1
Varilla para tornillos de ranura Phillips Tipo 3	669605 3
Varilla para tornillos con hexágono interior Tipo 2	669606 2
Varilla para tornillos Torx® Tipo 1	669607 1
Varilla para tornillos de ranura Phillips Tipo 1	669605 1
Varilla para tornillos Torx® Tipo 2	669607 2
Varilla para tornillos con hexágono interior Tipo 1	669606 1