Garant

Surtido de alicates de precisión para anillos de seguridad, 4 piezas para anillos interiores, Número de alicates: 4

Datos de pedido

Número de pedido	700132 4
GTIN	4045197524850
Clase de artículo	71A

Descripción

Ejecución:
Mango y articulación forjados, puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; incrustadas en el cuerpo de pinza. Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento de plástico.
Ventaja:
Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.
Norma:
DIN 5256 C – für Innensicherungsringe.
Suministro:
1 alicate para anillos de seguridad n.º 719770 de cada tam. J1; J2; J3; J4.
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo interior recto
para ∅ de arandela de seguridad interior: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
∅ de puntas: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
Longitud total máxima: 140; 180; 225; 320 mm

Descripción técnica

∅ de puntas	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

para ∅ de arandela de seguridad interior	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
Número de alicates	4
Longitud total máxima	140; 180; 225; 320 mm
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo interior recto
Norma	DIN 5256 C
Tipo de producto	Alicate para anillos de seguridad

Accesorios

Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J3	719770 J3
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J4	719770 J4
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J2	719770 J2
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J1	719770 J1