Alicate regulable Cobra® con ajuste de precisión a intervalos Cubiertas en los mangos VDE, Longitud total: 250mm

Datos de pedido

Número de pedido	705750 250
GTIN	4003773071495
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
Alicate cromado, mangos aislados con envolturas de varios componentes. **Posibilidad de ajuste preciso enclavable** aplicando presión en el botón de resorte. Ajuste automático al empujar directamente en la pieza de trabajo.
Norma:
DIN ISO 8976

Descripción técnica

Longitud total	250 mm
Número de enclavamientos ajuste preciso	24
Abertura de sujeción para tubos	2 pul
Abertura de sujeción para hexágono	46 mm
Mango	Funda de varios componentes
Quality Dress	Cobra
Superficie	cromado
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 8976

Material	Acero al cromo-vanadio
exento de chispas	no
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos	sí
Autoenganche	sí
Protección antienganche	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables