Lámpara de trabajo de luz LED, Tipo: NOVA-EX

Datos de pedido

Número de pedido	081523 NOVA-EX
GTIN	5708997356029
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:
Lámpara de trabajo con protección contra explosiones, comprobada según las directivas ATEX vigentes.
Iluminación extremadamente clara y vida útil muy larga. Lámpara de trabajo potente y resistente, protegida contra explosiones.
Función:
IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.
Norma:
Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.
ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.
Suministro:
Incluye 10 m de cable Schuko, 100 – 240 V 50/60 Hz, 23 W.

Descripción técnica

Corriente de alumbrado nivel 2	2000 lm
Clase de protección IP	IP 65
Corriente de alumbrado	1000 lm

Peso	4000 g
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Bombilla	Lámpara LED
Color luz	6000 K
Consumo de potencia	23 W
Tensión nominal	100 - 240 V
Característica del equipo	Apropiado para zona EX
Longitud total	270 mm
Anchura total	266 mm
Altura total	123 mm
Longitud cable de conexión	10 m
Zona ATEX	Zona 1
Zona ATEX	Zona 2
Zona ATEX	Zona 21
Zona ATEX	Zona 22
Quality Dress	NOVA EX
Tipo de producto	Lámpara de trabajo