Garant

Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 1.1/2

Datos de pedido

Número de pedido	148200 1.1/2
GTIN	4045197923943
Clase de artículo	11K

Descripción

Ejecución:
Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.
Para solicitación **intensa** y **aplicación precisa.** Todas las dimensiones con **cuerpo de base de acero forjado de alta calidad y** mordaza fija integrada. **Nivel de burbuja redondo** para una colocación recta.
Norma: DIN 1814
Abertura de sujeción ☐: 2 - 8 mm
Para machos de roscado manual DIN 352: M1 – M12
Para ∅ de escariadores de mano DIN 206: 2,5 - 9,5 mm
Longitud total: 175 mm

Descripción técnica

Para machos de roscado manual DIN 352	M1 – M12
Para ∅ de escariadores de mano DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Longitud total	175 mm
Abertura de sujeción ☐	2 - 8 mm
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos