Surtido de puntas de precisión 11 piezas

Datos de pedido

Número de pedido	675630
GTIN	7610733211708
Clase de artículo	63E

Descripción

Contenido:
Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) variadas
Contenido:
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.° 675281 1 ud. de cada tam. 1/25; 2/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: N.° 675290 1 ud. de cada tam. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: N.° 675300 1 ud. de cada tam. 4; 5,5
Mango de acoplamiento: 1 ud.

Descripción técnica

Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Número de piezas	11
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Punta de precisión para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675281 1/25
Punta de precisión para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675281 2/25
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Hexágono 2,5 mm	675290 2,5
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Hexágono 3 mm	675290 3
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Hexágono 4 mm	675290 4
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Hexágono 5 mm	675290 5
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Hexágono 6 mm	675290 6
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Hexágono 8 mm	675290 8
Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 4 mm	675300 4
Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 5,5 mm	675300 5,5