Juego de puntas para macho de roscar combinado en caja estable, 7 piezas

Datos de pedido

Número de pedido	676308
GTIN	4013288101594
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:
Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.
Ventaja:
Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.
Aplicación:
Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.
1 herramienta para 3 operaciones:
taladrar agujero de roscar, tallar rosca, desbarbar / avellanar.
Para usar en taladradoras con giro a derecha e izquierda.
Contenido:
Puntas de machos para roscar combinadas: N.° 676306 1 uds. de cada tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10
Mango de acoplamiento “Rapidaptor”: 1 ud. similar a n.° 675020 tam. 6,3K (sin imán)

Descripción técnica

Tipo de rosca	M
Material de corte	HSS

Ángulo de punta	60 grados
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Ángulo de flanco	60 grados
Empleo con tipo de perforación	hasta 1 × D en agujero pasante
Número de piezas	7
Tipo de producto	Punta de macho para roscar

Accesorios

Punta de macho para roscar combinada HSS Para rosca M8	676306 M8
Punta de macho para roscar combinada HSS Para rosca M5	676306 M5
Punta de macho para roscar combinada HSS Para rosca M4	676306 M4
Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3K	675020 6,3K
Punta de macho para roscar combinada HSS Para rosca M6	676306 M6
Punta de macho para roscar combinada HSS Para rosca M3	676306 M3
Punta de macho para roscar combinada HSS Para rosca M10	676306 M10