Erdi

Cizalla para chapa Ideal con filos HSS, cortante por la izquierda, Longitud total: 260mm

Datos de pedido

Número de pedido	766360 260
GTIN	4010220000281
Clase de artículo	73X

Descripción

Ejecución:
Cabeza de cizalla forjada en estampa, filos templados por inducción. Atornillado industrial reajustable, transmisión doble de palanca con muelle de apertura incorporado.
Cabeza de cizalla con **filos HSS** (HRC 65). Duración de los filos especialmente prolongada. Brazos de chapa de acero, niquelados. Mango de 2 componentes con inserto de material blando, fácil de sujetar y agradable al tacto.
Capacidad de corte: Chapas hasta 1,8 mm; chapas V2A hasta 1,2 mm.
Aplicación:
Para cortes continuos rectos y de figuras.

Descripción técnica

Longitud total	260 mm
Longitud filos	33 mm
Tipo de boca	cortante por la izquierda
Tipo de producto	Tijera

Accesorios

Surtido de reparación para cizallas para chapa Ideal	766020