Juego de herramientas para electricistas, de 36 piezas con bolsa de cuero

Datos de pedido

Número de pedido	680450
GTIN	2050001016492
Clase de artículo	66H

Descripción

Aplicación:
Contiene las herramientas de calidad más importantes para la instalación eléctrica.
Contenido:
Metro plegable de madera **STABILA®**: 1 ud. N.° 466005 tam. 2
Nivel de burbuja de metal ligero **STABILA®**: 1 ud. n.º 467030 tam. 400
Sierra universal **PUK®**: 1 ud. n.° 581220
Destornillador para ranura **Wera**, aislado según VDE: 1 ud. n.º 663100 de cada tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Comprobador de tensión hasta 250 V: 1 ud. n.° 665014 tam. 2,5
Llave para tornillos de ajuste, según EN 60900, completamente aislada hasta 1000 V: 1 ud. n.º 665800 de 2 – 63 A
Destornillador para Phillips **Wera**, aislado según VDE: 1 ud. n.º 668600 tam. 1; 2
Alicates universales **KNIPEX®**, aislados según VDE: 1 ud. n.º 701700 tam. 160
Alicates regulables **KNIPEX®**, aislados según VDE: 1 ud. n.º 705740 tam. 250
Alicates de boca redonda plana **KNIPEX®**, aislados según VDE, con filo: 1 ud. n.º 713300 tam. 160
Alicates de corte lateral **KNIPEX®**, aislados según VDE: 1 uds. n.° 725300 tam. 160
Alicates pelacables **KNIPEX®**, aislados según VDE: 1 ud. n.º 728750 tam. 160
Cuchilla pelacables **JOKARI®**: 1 ud. n.° 728010 tam. 8 – 28
Cincel para piedra **RENNSTEIG**, plano: 1 ud. n.º 742500 tam. 250
Cincel para piedra **RENNSTEIG**, en punta: 1 ud. n.º 742600 tam. 250
Cincel para piedra de electricistas **RENNSTEIG**, plano: 1 ud. n.º 743000 tam. 250
Martillo de cerrajero **GARANT** con mango de nogal negro: 1 ud. n.º 750110 tam. 500
Mazo con mango: 1 ud. n.° 751010 tam. 1

Juego de brocas para hormigón de metal duro **Milwaukee®** en caja de plástico: 1 ud. n.º 786081 tam. 5 (∅ 4 –10 mm)
Escariador **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 831700 tam. 110
Guía pasacables de nailon **RUNPOTEC®**: 1 ud. n.º 814862 tam. 10
Navaja pelacables fija: 1 ud. n.° 844300
Paleta: 1 ud. n.º 087650 tam. 50
Recipiente de goma para yeso: 1 ud. n.º 087680 tam. 125
Pincel para agua: 1 ud. n.º 087005 tam. 20
Cinta aislante, negra: 1 ud. n.° 083654 tam. BLACK
Linterna de bolsillo, luz LED: 1 ud. n.° 081437 tam. BLACK
Bolsa de cuero **PARAT®**: 1 ud. n.° 691200
Nota:
La herramienta se suministra suelta.

Descripción técnica

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081557 LR3
Cantidad de pilas contenidas	3
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Surtido de herramientas

Accesorios

Linterna LEDcon pilas Color BLACK	081437 BLACK
Bolsa para electricistas	691200
Alicates pelacables, cromadosAislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	728750 160
Cinta aislante Color BLACK	083654 BLACK
Recipiente para yeso ∅ máximo 125 mm	087680 125
Escariador con mango de plástico Longitud de cuchilla cortante 110 mm	831700 110
Cinceles para piedrade punta Longitud total 250 mm	742600 250
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 3,5 mm	663100 3,5
Espátula, mango de madera Anchura 50 mm	087650 50

Alicates universales, cromadosAislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	701700 160
Pincel cilíndrico industrial ∅ 20 mm	087005 20
Comprobador de tensión de calidad especial Anchura de filo 2,5 mm	665020 2,5
Alicates de boca redonda plana, rectosAislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	713300 160
Cinceles para piedraplano Longitud total 250 mm	742500 250
Alicates de corte lateral, cromadoAislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	725300 160
Cinceles para electricistas Longitud total 250 mm	743000 250
Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 2	668600 2
Guía pasacables de nailon Longitud de cinta 10 m	814862 10
Juego de brocas para hormigón de metal duro Número de brocas 8	786080 8
Nivel de burbuja de metal ligero Longitud 400 mm	467030 400
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 6,5 mm	663100 6,5
Sierra universal “PUK” con hoja universal (310)Mango fijo	581220
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 4 mm	663100 4
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 8 mm	663100 8
Alicate regulable Alligator®Cubiertas en los mangos VDE Longitud total 250 mm	705740 250
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 5,5 mm	663100 5,5
Llave para tornillos de ajuste, reversiblecompletamente aisladas	665800
Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 1	668600 1

Cuchilla pelacables con hoja en forma de gancho para ∅ de cable 8-28 mm	728010 8-28
Martillo de cerrajero concollar protector del mango Peso sin mango 500 g	750110 500
Cuchillo pelacables fijo	844300
Juego de herramientas para electricistas, de 36 piezassin bolsa	680455
Metro plegable de madera amarilla Longitud 2 m	466005 2