Alicates de corte lateral para mecánico de precisión, forma normal, SFW, Longitud total: 125mm

Datos de pedido

Número de pedido	725391 125
GTIN	4010995361891
Clase de artículo	73D

Descripción

Ejecución:
Cabeza delgada, filos templados por inducción y rectificados de precisión; con bisel de corte fino. Brazos con revestimiento de plástico, con resorte de apertura.
Material:
Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte alambre medio duro hasta ∅	0,3 - 0,8 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ∅	0,3 - 2 mm
Longitud total	125 mm
Bisel de corte	SFW
Mango	Funda de plástico
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción y rectificados
Material	Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Atributo del nombre de producto	SFW
Brazo con muelle de abertura	sí

Tipo de producto	Alicate cortante