HOLEX

Calibre de profundidad digital, Capacidad de medición: 50mm

Datos de pedido

Número de pedido	418760 50
GTIN	4045197927682
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:
Calibre de profundidad digital con **escala absoluta**, sin necesidad de puesta a cero. Precisión muy alta mediante regla de vidrio. El sistema electrónico se desconecta automáticamente al cabo de aprox.5 minutos y se conecta mediante un simple deslizamiento.
Suministro:
Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Descripción técnica

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Calibración	A1
Lectura conmutable	0,01 mm
Lectura conmutable	0,0005 pul
Longitud de palpador de varilla	6 mm
∅ de palpador de varilla	1,5 mm
Límite de error	0,02 mm
Longitud de puente	50 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica

Lectura conmutable	mm / pulgadas
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Calibre de profundidad

Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412236