HOLEX

Portabrocas corto Forma A, SK 40, Gama de sujeción: 2,5-16mm

Datos de pedido

Número de pedido	301565 2,5-16
GTIN	4045197931818
Clase de artículo	32K

Descripción

Ejecución:
Para giro a derecha y a izquierda.
Pavonada. Con perforación de chip RFID de Balluff.
Suministro:
Incluye **llave de apriete Torx®** con mango transversal **para cierre de fuerza elevado.**
Partes opcionales:
Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descripción técnica

Gama de sujeción	2,5 - 16 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Llave de apriete Torx® de recambio n.° 625220	TX25
∅ exterior D	50 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 50 µm

Par de apriete máximo $M_{d\ máx.}$	≤ 14 Nm
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Portabrocas corto