Garant

Alicates de ajuste forma C acodados 45°, planos y anchos, Longitud total: 140mm

Datos de pedido

Número de pedido	717405 140
GTIN	4045197932204
Clase de artículo	71B

Descripción

Ejecución:
Mordazas extraplanas y delgadas, lado interior liso. Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.
Norma:
DIN 5235
Material:
Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Long. de mord.	33 mm
Longitud total	140 mm
Forma tipo boca	ancho plano, acodado en ángulo de 45°
Forma	C
Norma	DIN 5235
Versión mordaza	parte interior lisa
Mango	revestidos de plástico
Material	Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite

Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicates de ajuste