Carretilla transportadora, Tipo: 1125L

Datos de pedido

Número de pedido	919900 1125L
GTIN	4017976011257
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:
Bastidor tubular soldado, **manijas de seguridad** de plástico. De tubo de acero con pala de chapa acero. Neumáticos en llanta de plástico con cubo provisto de rodamiento de rodillos.
Lacado:
Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Superficie de la pala longitud	250 mm
∅ rueda	260 mm
Capacidad de carga	200 kg
Anchura	570 mm
Peso	11 kg
Tipo	1125L
Superficie de la pala anchura	320 mm

Material rueda	Neumáticos
Altura	1150 mm
Tipo de producto	Carretilla transportadora