Juego de soportes de torneado de apriete, derecha, Tamaño del mango: 20mm

Datos de pedido

Número de pedido	255110 20
GTIN	4045197941862
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Código ISO Soporte	PCLNR 2020K12; PCSNR 2020K12
Longitud de la cabeza L_1	28 mm
Anchura de función L_4	25 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	125 mm
Pieza de repuesto	259981 5
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 5	259981 5
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 20/12 mm	250018 20/12