Surtido de puntas TY®, 8 piezas, 1/4 pulgadas C 6,3 29 mm, Número de piezas: 8

Datos de pedido

Número de pedido	674163 8
GTIN	4010995421373
Clase de artículo	63K

Descripción

Ejecución:
Las puntas TY® de 29 mm de largo tienen una zona de torsión más larga debido a los 4 mm de longitud adicionales con respecto a las puntas de 25 mm, de lo que resulta una vida útil superior. Ideales para taladros-destornilladores y destornilladores de impacto de alta potencia. El soporte de plástico BitBuddy® para guardarlas permite un manejo monomanual cómodo con asiento directo de las puntas en el destornillador desde el soporte.
Ventaja:
La puntas de color se pueden encontrar rápidamente y con facilidad, y gracias a la camisa coloreada se pueden encontrar también fácilmente **a oscuras con luz UVA**.
Contenido:
Puntas, C 6,3, para Phillips: 1 ud. PH2
Puntas, C 6,3, para Pozidriv: 1 ud. de cada tam. PZ1; PZ2; PZ3
Puntas, C 6,3 para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX15; TX20; TX25
Mango de acoplamiento: 1 ud.
Nota:
Encontrará linterna de bolsillo UV LED / UV en el n.º 081518 UV-LED.

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador Pozidriv

Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Longitud punta	29 mm
Número de piezas	8
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Linterna de bolsillo, LED y UVcon batería Tipo UV-LED	081518 UV-LED