Garant

Surtido de herramientas universal L 22 piezas, Número de piezas: 22

Datos de pedido

Número de pedido	685520 22
GTIN	2050001944467
Clase de artículo	66H

Descripción

Ejecución:
Maleta organizada L-BOXX® de plástico ABS resistente a los impactos y golpes, totalmente protegida contra salpicaduras de agua. El robusto mecanismo de encaje permite la conexión y separación sencilla de las maletas, así como el transporte de varias maletas de plástico organizadas en conjuntos de hasta 40 kg. Resistencia a la carga de la tapa hasta 100 kg, capacidad de carga hasta 25 kg.
Función:
IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.
Suministro:
Cinta métrica enrollable: 1 ud. n.º 462201 tam. 2,5
Llaves de dos bocas: 1 ud. n.º 610600 de cada tam. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Juego de llaves acodadas de 6 caras con cabeza esférica: 1 ud. n.° 627132 tam. 9
Destornillador Plano: 1 ud. n.º 660030 de cada tam. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º 667690 de cada tam. 1; 2
Alicates universales: 1 ud. n.° 700940 tam. 160
Inserto para tapa individual: 1 ud. n.º 693352
Almacenamiento en: L-BOXX® n.º 693330 tam. 102
Nota:

La entrega se realiza con herramienta clasificada.
La carreta adecuada para el transporte de hasta 5 unidades de L-BOXX® tam. 102 está disponible bajo el n.° 693370 tam. 5.
Clase de protección IP: IP X4
Peso: 3,8 kg

Descripción técnica

Peso	3,8 kg
Clase de protección IP	IP X4
Número de piezas	22
Tipo de producto	Surtido de herramientas

Accesorios

Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 5,5 mm	660030 5,5
Llave de dos bocas Ancho de llave 17X19 mm	610600 17X19
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 3,5 mm	660030 3,5
Llave de dos bocas Ancho de llave 12X13 mm	610600 12X13
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 2 mm	660030 2
Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con bola de bloqueo cromado Número de destornilladores 9	627132 9
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 6,5 mm	660030 6,5
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 1	667690 1
Inserto para la tapa individual	693352
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 2	667690 2
Llave de dos bocas Ancho de llave 10X11 mm	610600 10X11

Maleta de plástico organizada L-BOXX® vacía Tipo 102	693330 102
Llave de dos bocas Ancho de llave 14X15 mm	610600 14X15
Llave de dos bocas Ancho de llave 8X9 mm	610600 8X9
Cinta métrica enrollable con mirilla Longitud de cinta 2,5 m	462201 2,5
Alicates universales, cromados, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 160 mm	700940 160
Inserto de espuma rígida para surtido de herramientas universal L Cantidad 1	685521 1