Estantería básica almacenamiento perfiles, Altura: 3000mm

Datos de pedido

Número de pedido	991488 3000
GTIN	4058255038176
Clase de artículo	96O

Descripción

Ejecución:
Para el almacenamiento vertical y claro de mercancías largas, ligeras y pesadas, p. ej. listones de techo, tubos de instalación, listones, vigas, etc. Ideal también para el sector de autoservicio. Los brazos separadores de uso variable permiten realizar anchos flexibles de estantes. Inclinación 10°.
Suministro:
2 marco, 5 largueros, 4 chapas niveladoras, placas base, 8 anclajes al suelo (sin brazos separadores).
Lacado:
Soporte similar a RAL 5017 azul tráfico, largueros RAL 2004 naranja puro **con recubrimiento de polvo.**
Nota:
- **En caso de suelos irregulares recomendamos utilizar chapas niveladoras adicionales n.° 991481.**
- **La mercancía almacenada puede tener, como máximo, 500 mm más de altura que la estantería.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**
- **Se deben pedir por separado los brazos separadores con el n.° 991490 tam. 500 o n.° 991490 tam. 750.**

Descripción técnica

cARAplicación lateral de la carga por brazo separador	25 kg
Perfil de bastidor	S610-M18-U
Altura	3000 mm
Carga vertical (módulo independiente)	1135 kg
Medidas de construcción estantería básica Anchura	2872 mm
Anchura de compartimento	2700 mm
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
Selección del color	RAL 5010, 2004
Tipo de producto	Estantería de almacenamiento de perfiles

Accesorios

Anclaje al suelo para bastidores de estanterías para palés	991470