HOLEX

Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 1/4 pulgada, medidas en pulgadas 27 piezas, Número de piezas: 27

Datos de pedido

Número de pedido	630045 27
GTIN	4045197955968
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:
Piezas de accionamiento y de unión según DIN 3122 / 3123. Todas las piezas en cajas de plástico.
Material:
Acero al cromo vanadio, cromado.
Suministro:
Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 11 uds. similares a n.° 631022 tam. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 pulgada
Insertos para llaves de vaso de 6 caras largos: 10 uds. similares a n.° 631417 tam. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 pulgada
Mango transversal: 1 ud. similar a n.° 633029
Mango encajable: 1 ud. similar a nº. 632840 tam. 150
Prolongaciones: 2 uds. similar a n.° 632420 tam. 50; 100
Articulación cardán: 1 ud. similar a n.º 633520
Carraca: 1 ud. similar a n.º 632090
Almacenamiento: Caja de plástico
Altura: 66 mm
Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 5/32-9/16 pul

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Número de piezas	27
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	5/32-9/16 pul
Embalaje	Caja de plástico
Longitud	280 mm
Anchura	176 mm
Altura	66 mm
Tipo de producto	Llave de vaso