LEDLENSER

Linterna LED, Tipo: P7

Datos de pedido

Número de pedido	081485 P7
GTIN	4058205009898
Clase de artículo	04B

Descripción

Ejecución:
High Performance Linie de LED LENSER para uso universal. Con comprobación de prueba de caída de 1 m de altura.
LED Lenser está considerado como líder en tecnología en el ámbito de las linternas de bolsillo LED. En las **carcasas de aluminio protegidas contra las salpicaduras de agua**, todos los contactos están dorados, **las lentes de alta calidad** agrupan la luz de forma homogénea y con pocas pérdidas. En todas las linternas de bolsillo de alta calidad se encuentra el sistema patentado **Advanced Fokus System.**

- **Advanced Focus System (AFS)**
  El Advanced Focus System combina la lente y el reflector, reuniendo así las ventajas de ambos sistemas. Los resultados son una concentración excelente de la luz en el foco, así como un cono de luz ampliamente homogéneo y desfocalizado. Esto convierte a AFS en los mejores sistemas de enfoque del mundo para lámparas LED.
- **Rapid Focus**
  Generalmente, los sistemas de enfoque convencionales con mecanismo de giro se tienen que manejar con ambas manos. Rapid Focus, en cambio, permite regular rápidamente el cono de luz con una sola mano.

Función:
IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.
Suministro:
Incluye pila n.° 081557 LR3.

Descripción técnica

Peso	175 g
Cantidad de pilas contenidas	4
Quality Dress	P7
Advanced Focus System (AFS)	sí
∅ del cabezal	37 mm
Corriente de alumbrado	450 lm
Clase de protección IP	IP X4
Corriente de alumbrado nivel 2	40 lm
Duración ilumin.	25 h
Volumen de suministro con bolsa para el cinturón	sí
Rapid Focus	sí
Duración de la iluminación nivel 2	25 h
Longitud total	130 mm
Suministro de energía	con pilas
Tamaño constructivo internacional	LR3
Tipo de producto	Lampara de LED mano