Mitutoyo

Reloj comparador absoluto digital con función PEAK, Capacidad de medición: 12,5mm

Datos de pedido

Número de pedido	434540 12,5
GTIN	4946368863061
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:
Reloj comparador multifuncional con escala capacitiva absoluta. El valor de medición se mantiene incluso tras la desconexión. **con función PEAK mejorada.** Con 50 mediciones por segundo, los valores máximos se miden de manera más fiable y precisa.
Función:
ABS / INC, PRESET, puesta a cero, valoración de la tolerancia. Función de mantenimiento del valor de medición, función MÁX / MÍN. IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con ∅ > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.
Aplicación:
Determinación exacta del punto más alto y más bajo de una superficie abombada.
Suministro:
Incluidas 2 pilas n.º 081560 tam. CR2032.
Partes opcionales:
Cable de datos n.º 497080, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Grosor de la carcasa	39 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Calibración	C1
Lectura seleccionable	0,005 / 0,0001 / 0,00005 pul
∅ de carcasa	61 mm
Capacidad de medición	0 - 12,5 mm
Lectura seleccionable	0,01 / 0,001 mm
∅ vástago de fijación h6	8 mm
Fuerza de medición	≤ 1,5 N
Clase de protección IP	IP 42
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,003 mm
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,0001 pul
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Digimatic
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 12,5 mm	023000 12,5
Calibración DAkkSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5

Accesorios

Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Cable de conexión Tipo D1	497080 D1
Cable de conexión Tipo USB2	497080 USB2
Cable de conexión Tipo D2	497080 D2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032