HOLEX

Linterna de bolsillo, LED y UV con batería, Tipo: UV-LED

Datos de pedido

Número de pedido	081518 UV-LED
GTIN	4045197967251
Clase de artículo	02A

Descripción

Ejecución:
Linterna LED recargable de aluminio anodizado, con batería, LED de 3 niveles, **conmutable a luz UVA, cabezal giratorio en 90°** y pie magnético. Tecnología LED de vanguardia con rendimiento lumínico excelente.
· **Pulsador recubierto de caucho.**
Función:
IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.
Suministro:
Incluye el cable USB-C.

Descripción técnica

Capacidad de la batería	2,6 Ah
Corriente de alumbrado nivel 2	300 lm
Clase de protección IP	IP 54
Corriente de alumbrado	450 lm
Duración ilumin.	2 - 8 h
∅ del cabezal	29 mm
Longitud de onda de la radiación UV	395 nm
Cantidad de baterías contenidas	1

Longitud total	158 mm
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Corriente de alumbrado nivel 3	120 lm
Tipo de producto	Lampara de LED mano