Marcador de aguja FlyMarker® mini 65/30 Alimentación por batería, Capacidad de la batería: 2X2Ah

Datos de pedido

Número de pedido	085757 2X2
GTIN	2050001945945
Clase de artículo	04F

Descripción

Ejecución:
Para la identificación, marcación, rotulación duradera y profunda de piezas individuales o en serie de los materiales más diversos (acero, acero fino, aluminio, cobre, latón, plásticos, acero de herramientas, aceros templados hasta 62 HRC, etc.).

- **Accionamiento electromagnético de aguja trazadora, de alta potencia.**
- **Software sencillo, de manejo intuitivo, con protección por contraseña.**
- **Pantalla en color de alta resolución.**
- **Vista previa de marcación para marcas seguras.**
- **Carcasa irrompible.**
- **Interfaces: USB-A, USB-B y Ethernet.**
- **Tipo de letra: Matriz de puntos en intervalos de 5×7 o 9×13, altura de letra 1,0 – 10,0 mm y más.**
- **Tipo de letra para una altura de letra de más de 10,0 mm a petición.**
- **Guías lineales de guiado doble para resultados de marcado precisos.**
- **Marcación de elementos redondos radial y axial, así como marcación de arcos de círculo.**
- **Incl. paquete HPGL (para la marcación de logotipos y sellos individuales, incluyendo la marca CE)**
- **Incl. Paquete confort (p. ej., para detección de capas, posicionamiento previo, marcación múltiple, etc.)**

· **Memoria interna para varios centenares de archivos de marcación, fuentes y logotipos.**
· **Disponible en 15 idiomas.**
Sistema de **marcación manual con batería**, extremadamente manejable y 100 % móvil, con teclado integrado y pantalla en color LC de alta resolución.
Campo de marcación: 65 × 30 mm.
Norma:
Para la identificación / marcación / rotulación duradera y profunda de piezas individuales o en serie de los materiales más diversos (acero, acero fino, aluminio, cobre, latón, plásticos, acero de herramientas, aceros templados hasta 62 HRC, etc.).
· **Accionamiento electromagnético de aguja trazadora, de alta potencia.**
· **Software sencillo, de manejo intuitivo, con protección por contraseña.**
· **Pantalla en color de alta resolución.**
· **Vista previa de marcación para marcas seguras.**
Suministro:
Incluye herramienta de a bordo, aguja trazadora de metal duro integral de 90°, falsa escuadra con recubrimiento antideslizante, calibre de reglaje y maletín de transporte, **2 baterías de iones de Li de 18 V**, cargador.
Nota:
Disponible opcionalmente: Chapa de sujeción magnética n.° 085758 65/30, bastidor de columna n.° 085783 MINI.
Altura máxima del campo de marcación: 30 mm
Interfaz: Interfaz USB
Capacidad de la batería: 2 Ah
Tensión nominal: 18 V
Peso incluida batería: 2,4 kg

Descripción técnica

Altura de letra	10 mm
Capacidad de la batería	2 Ah
Interfaz	Interfaz USB
Quality Dress	FlyMarker® mini 65/30
Suministro de energía	Con batería
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Tensión nominal	18 V
Peso incluida batería	2,4 kg
Anchura máxima del campo de marcación	65 mm

Altura máxima del campo de marcación	30 mm
Tipo de producto	Marcador de aguja

Accesorios

Creación de logotipo desde archivo Tipo LOGO	085785 LOGO
Aguja trazadora para FlyMarker® Ángulo de la punta de la aguja trazadora 90 grados	085790 90
Aguja trazadora para FlyMarker® Ángulo de la punta de la aguja trazadora 60 grados	085790 60
Aguja trazadora para FlyMarker® Ángulo de la punta de la aguja trazadora 110 grados	085790 110
Bastidor de columna para el funcionamiento / uso fijo Tipo MINI	085783 MINI
Chapa de sujeción magnética para FlyMarker® mini Tipo 65/30	085758 65/30