Tenazas llave Aislados conforme a VDE, Longitud total: 250mm

Datos de pedido

Número de pedido	813851 250
GTIN	4003773082408
Clase de artículo	83D

Descripción

Ejecución:
- **Mango completamente aislado hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**
- **Con escala para un ajuste preciso independientemente de la pieza de trabajo.**
- **Bocas paralelas y lisas; modelo cromado.**
- **Ajuste de muescas pulsando un botón y palanca de apriete para una presión de apriete elevada de las mordazas.**
- **La carrera entre las superficies prensoras permite el ajuste según el principio de la carraca.**
- **Tenaza llave cromada.**
- **Mangos aislados con envolturas de varios componentes.**

Aplicación:
Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
Nota:
Mordazas protectoras disponibles en el n.° 813725.

Descripción técnica

Longitud de boca	30 mm
Abertura de sujeción	0 - 52 mm
Longitud total	250 mm
Tipo de producto	Tenazas llave

Accesorios

Mordazas protectoras para tenazas llave6 piezas Tamaño 250	813725 250