Bomba de grasa con batería 562 bar, Tipo: M18GG

Datos de pedido

Número de pedido	083568 M18GG
GTIN	4002395000340
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:
Para el llenado con grasa suelta (contenido hasta 500 ml) o con cartuchos (contenido 400 g).
Adecuadas para grasa hasta NLGI 3.
Con válvula de purga de aire. Longitud bomba de grasa 355 mm, longitud manguera 1219 mm.
Suministro:
Cargador, manguera con acoplamiento acodado, maleta de transporte.
Nota:
Las baterías de recambio y los accesorios adecuados figuran a partir del n.º 073814.

Descripción técnica

Rosca de conexión tubo flexible	1/8 pulgada
Tensión de batería	18 V
Cartucho a juego	083590
Quality Dress	M18GG
adecuado para tamaño de cartucho	400 g
Volumen de llenado suelto	500 cm^3
Capacidad de la batería	2 Ah

Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Embalaje	Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo de producto	Bomba de grasa

Accesorios

Sistema de iones de litio M18B2 Tipo de batería MB18	073827 MB18
Cartucho de grasa universal paraBombas de engrasar estándar Tipo UNI	083590 UNI
Cartucho de grasa universal paraBombas de engrasar estándar Tipo PLUS	083590 PLUS